

Activator for RK-1300 & RK 1500



RK-Aktivatörü yapıştırma aralığının boyutuna göre yapıştırılacak yüzeylerin bir veya iki tarafına uygulayın (püskürtme, fırçalama, daldırma). Maks. 0,4 mm genişliğindeki yapıştırma aralıkları için tek taraflı uygulama yeterlidir. Maks. 0.8 mm yapıştırma aralıklarında ve / veya pürüzlü, gözenekli ve pasif yüzeylerde (krom, nikel, vs.) her iki tarafına uygulanmalıdır. Pürüzsüz plastik ve metal yüzeyler için yakl. 30 g / m², pürüzlü ve gözenekli yüzeyler için 150 g / m²'ye kadar Aktivatör gerekebilir. Havalandırma süresi oda sıcaklığında (+ 20 ° C) 5 dakikadır.

Diğer yapıştırıcı sistemlerine göre önemli bir avantajı, kaplanmış iş parçalarının etkisini kaybetmeden oda sıcaklığında (+ 20 ° C) 30 güne kadar saklanabilir olmasıdır.

RK Yapıştırıcının İşlenmesi:

Yapıştırıcı genellikle sadece Aktivatör ile kaplanmamış yüzeye tek taraflı olarak uygulanır. Yapıştırma bağlantısının genişliği 0.80 mm'ye kadar olabilir (yalnızca her iki tarafa Aktivatör uygulanırsa). Genel olarak 0,15 mm ile 0,25 mm genişliğindeki yapıştırma bağlantıları en yüksek çekmede kesme dayanımına sahiptir.

RK-1300/1500 için Aktivatör

Teknik bilgiler

Aktivatörün viskozitesi	çok akışkan
Aktivatörün özgül ağırlığı	0,87 g/cm ³
Aktivatörün rengi	renksiz, şeffaf
Aktivatörün verimi (yüzeye bağlı olarak)	30 - 150 g/m ²
Aktivatörün + 20 ° C'de havalanma süresi	5 dk.
Aktivatörün + 20 ° C'de maks. etki süresi	30 gün

Yüzey ön işleme

Mükemmel bir yapışma elde etmek için yüzeyler temiz ve kuru olmalıdır (örn. WEICON Yüzey Temizleyicisi kullanarak temizleyin ve yağdan arındırın). Yüzeye uygulanan başka ön işlemler ile, örneğin kum püskürtme veya taşlama malzemesi ile pürüzlendirme gibi daha güçlü mukavemet elde edilebilir. Bazı plastikler, özellikle poliamid, PTFE, poliolenin vb. sadece özel yüzey ön işlemlerinden sonra, örneğin florlama, düşük basınçlı plazma, korona, alev işlemi vb. ile yapıştırılabilmektedir.

İşleme

RK Aktivatörün İşlenmesi :

İşleme sıcaklığı:

Uygulama oda sıcaklığında (yaklaşık + 20 ° C) yapılmalıdır. Daha yüksek sıcaklıklar, örn. + 40 ° C, konumlandırma ve sertleşme sürelerini yaklaşık % 30 oranında kısaltır; + 10 ° C civarındaki düşük sıcaklıklar ilgili süreleri yakl. % 50 yükseltir ve + 5 ° C'den sonra hiçbir reaksiyon gerçekleşmez.

Depolama

WEICON RK-Aktivatör +20°C civarı oda sıcaklığında ve kuru yerde depolandığında 6 ay dayanıklıdır. +1°C - +7°C arası sıcakta depolama imkanı 24 aya kadar uzayabilir. Bu doğrudan veya dolaylı yollardan güneş ısısına maruz kalmamış olan kapalı orjinal ambalajlar için geçerlidir. +40°C ve üzeri sıcaklık , yükses hava nemi depolama dayanıklılığı belirgin şekilde azaltır.

Güvenlik ve Sağlık

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları:

10562100-39 Aktivator for RK-1300 & RK 1500 100 g

Note

Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafından bilinmediğinden işlem koşullarının uyum için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
www.weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
www.weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za
www.weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg
www.weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it

Teknik Bilgi Formu

Değişirme tarihi:10.09.2021 - Sayfa2/2

10562901

Activator for RK-1300 & RK 1500 1 L

Note

Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafından bilinmediğinden işlem koşullarının uyum için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
www.weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
www.weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za
www.weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg
www.weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it