



WEICON®

WEICON

# APLIKACE A PRODUKTY III



[www.weicon.cz](http://www.weicon.cz)

V 1.25



| Obsah                                                               | Použité produkty                                                                        | Strana |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Aplikace na koupacích jezírkách                                     | Aqua Flex • Lepidlo ve spreji Tekuté • Primer S 300                                     | 4      |
| Oprava nádrže tepelného čerpadla                                    | WEICON HB 300 • WEICON Keramika BL • Čistič S sprej                                     | 5      |
| Antikorozi ochrana vnitřních povrchů vozidel pro svoz odpadu        | WEICON Keramika BL                                                                      | 6      |
| Lepení pryžové ochrany proti nárazu na závodní lodě                 | Easy-Mix RK-7100                                                                        | 7      |
| Oprava lodního šroubu                                               | WEICON HB 300 • WEICON Keramika BL • Čistič S sprej                                     | 8      |
| Spojení a připevnění ke krytům hadic a spojkám na bunkru v přístavu | Opravná páska                                                                           | 9      |
| Lepení nízkoenergetických distančních a kluzných prvků z PP         | Easy-Mix RK-7300                                                                        | 10     |
| Výroba designových WC podstavců                                     | WEICON Licí pryskyřice Plus 90 • Oddělovač forem Vosk P 500 • Barva Pasta Černá         | 11     |
| Renovační práce na velkém ponorném čerpadle                         | WEICON HB 300 • WEICON A • WEICON GL<br>WEICON Keramika BL • Čistič S sprej • Odrezovač | 12     |
| Oprava pryžových potrubí v štěrkovně                                | Primer G • Urethane 80 • Čistič S sprej                                                 | 13     |
| Lepení pryžových těsnění ve výrobě vozidel                          | Contact GEL • VA 20 • VA 2500 HT • VA 1403                                              | 14     |
| Povlak kardanových hřídel a kormidelní pažby se schválením ABS      | WEICON A • WEICON Keramika BL<br>Látková páska ze skleněných vláken • Čisticí sprej S   | 15     |
| Údržba čerpadla                                                     | WEICON HB 300 • WEICON GL • WEICON Keramika BL<br>WEICON Čistič S                       | 16     |
| Oprava poškozeného karburátoru klasického auta                      | AN 302-44 • Opravná tyčinka Ocel<br>Easy-Mix HT 180 • Čistič S sprej                    | 17     |
| Povlak turbodmychadla v lodním motoru                               | WEICON Keramika BL • Čistič S sprej • Odrezovač                                         | 18     |
| Lepení modelových stromů na architektonický model                   | VA 20 • VA 1401;                                                                        | 19     |
| Oprava expanzních měchů OQ (gumové měchy)                           | Urethane 85 • Primer G • Textilní páska se skelnými vlákny<br>Čisticí sprej S           | 20     |
| Povrchová úprava odprašovacího zařízení                             | WEICON WP • Čistič S sprej                                                              | 21     |
| Oprava lodního šroubu                                               | WEICON BR • WEICON Keramika BL • Čistič S sprej                                         | 22     |
| Lepení polypropylenových odvětrávacích trubek                       | Easy-Mix PE-PP 50 • Dávkovací pistole D50 • Mísící špička Quadro A                      | 23     |
| Oprava těsnění na bubnovém lisu                                     | WEICON Opravná sada na pásy • Primer G • Čistič S sprej                                 | 24     |
| Oprava čerpadla používaného při likvidaci odpadních vod             | WEICON Keramika HC 220 • WEICON HB 300 • Čistič S sprej                                 | 25     |
| Lepicí práce na nožních protézách                                   | Easy-Mix N 5000                                                                         | 26     |
| Práce na sponcích na čelisti přístavů papírových rolí               | GMK 2510 • Čistič S sprej                                                               | 27     |
| Práce na designovém ocelovém stole                                  | RK-1500 • Povrchový čistič                                                              | 28     |
| Potahování hliníkových profilů na osvětlení                         | Hliníkový sprej A -100                                                                  | 29     |
| Oprava drtiče odpadů na náhradní paliva                             | Easy-Mix RK-7100 • Povrchový čistič                                                     | 30     |
| Oprava trubky hořáku pro dopravu práškového uhlí v cementárně       | WEICON WR2 • WEICON WP • WEICON Keramika BL<br>Urethane 85 • Primer G • Čistič S sprej  | 31     |
| Lepení senzorové plastové vložky pro roboty                         | Easy-Mix PE-PP 50 • Dávkovací pistole PE-PP<br>Mísící špička Quadro A                   | 32     |
| Oprava pásového dopravníku ve štěrkovně                             | WEICON Opravná sada na pásy • Průmyslový čistič                                         | 33     |
| Oprava/nátěr násypky šterku v betonárně                             | WEICON WR2 • WEICON Keramika BL • Průmyslový čistič                                     | 34     |
| Aplikace na vagon                                                   | AN 305-77 • Čistič S sprej                                                              | 35     |
| Lepení vstupních a výstupních ventilů na systému filtrace vína      | AN 301-43 • WEICONLOCK Aktivátor F                                                      | 36     |
| Lepicí práce na stolku v městském parku                             | Easy-Mix RK-7000 50 • Čistič S sprej                                                    | 37     |
| Utěsnění bateriových sad na elektromobilech                         | Plast-o-Seal® • Povrchový čistič                                                        | 38     |
| Oprava těsnění klapkového ventilu na lodi                           | Urethane 85 • Primer G • Čistič S sprej                                                 | 39     |
| Těsnění / lepení na vodovodních systémech                           | VA 1401                                                                                 | 40     |
| Těsnění / lepení na vodovodních systémech                           | Contact GEL                                                                             | 41     |
| Provizorní fixace obrobků při řezání drátem                         | Contact GEL • CA-Odstraňovač                                                            | 42     |
| Oprava lisu pro kaly                                                | Urethane 85 • Primer G • Čistič S sprej                                                 | 43     |
| Oprava pouzdra spalovny                                             | WEICON HB 300 • Textilní páska se skelnými vlákny • Čistič S sprej                      | 44     |
| Plnění a těsnění ventilačního systému                               | Flex 310 M® Nerez                                                                       | 45     |
| Lepení olepování/ochrany hran na dřevotřískové desky                | Fast-Bond • Univerzální špachtle • Aplikáční špachtle, krátká verze<br>Povrchový čistič | 46     |
| Čištění a ochrana strojů na pražení kávy před dodáním               | Metal-Fluid                                                                             | 47     |
| Povlak cyklónu v těžebním průmyslu                                  | WEICON HP • WEICON WP • Čistič S sprej                                                  | 48     |
| Odrezovač                                                           | Odrezovač                                                                               | 49     |
| Čištění v potravinářském průmyslu                                   | Čistič M                                                                                | 50     |
| Opravy systémových chladičů                                         | WEICON HB 300 • WEICON Keramika BL<br>WEICON Keramika HC 220 • Čistič S sprej           | 51     |

# VŽDY SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ

Neprodáváme jen produkty, ale poskytujeme řešení – po celém světě. Kdekoliv je potřeba, najdeme správné odpovědi na aplikační požadavky našich zákazníků. Ať už se jedná o opravu lodní vrtule, velkého ponorného čerpadla, klasického karburátoru nebo lepení designových ocelových stolů, lakování cyklonu v těžebním průmyslu nebo čištění v potravinářském průmyslu – náš rozsáhlý sortiment WEICON je vhodný pro širokou škálu aplikací ve všech oblastech průmyslu, řemeslech i pro náročné kutilské projekty



## Aplikace na koupacích jezírkách



### Popis:

- ▶ WEICON Lepidlo ve spreji extra silné / WEICON Lepidlo ve spreji Tekuté se používá k fixaci ochranného flísu na jezírkovou fólii
- ▶ Lepidlo ve spreji tekuté bylo aplikováno neředěné stříkáací pistolí
- ▶ Ochranné hrany z hliníkového plechu byly připevněny jak pomocí WEICON Aqua-Flex, tak pomocí WEICON Flex 310 M® Classic
- ▶ Kromě toho byl WEICON Primer S 300 použit na beton pro savé podklady



### Lepidlo ve spreji tekuté

- ▶ 1 L 10061314
- ▶ 20 L 10061328



### Primer S 300

- ▶ 25 ml 10061215
- ▶ 250 ml 10023568



### Aqua-Flex


- ▶ 310 ml 10045906 bílý
- ▶ 310 ml 10045908 sedá
- ▶ 310 ml 10021677 černý

### Výhody našeho řešení:

- ▶ Rychlá, velkoplošná aplikace
- ▶ snadné použití
- ▶ Rychlá, nekomplikovaná montáž



## Oprava nádrže tepelného čerpadla



**Popis:**

- Nádrž byla tak silně poškozena korozí, že vykazovala netěsnosti
- Pískování nádrže
- čištění s WEICON Čistič S sprej
- Poškozená místa byla opravena WEICON HB 300  
plastická ocel velký otvor byl navíc zesílen látkovou páskou
- Pro urychlení procesu opravy a zkrácení doby vytvrzování byl použit horkovzdušný vysoušeč
- Hrany a špičaté části byly vyhlazeny/obroušeny smrkovým papírem
- Po vytvrzení byl nanesen WEICON Keramika BL jako finální vrchní nátěr



**WEICON Čistič S**

► 500 ml  
10043577



**WEICON Keramika BL**

|                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| ► 0,2 kg<br>10054394 | ► 0,5 kg<br>10000093 | ► 2,0 kg<br>10005233 |
|----------------------|----------------------|----------------------|



**WEICON HB 300**

|                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| ► 0,2 kg<br>10004472 | ► 0,5 kg<br>10058244 | ► 1,0 kg<br>10037649 |
|----------------------|----------------------|----------------------|

### Výhody našeho řešení:

- Krátké prostoje a rychlý restart
- velmi nákladově efektivní opravy a údržba
- Dlouhodobá ochrana proti opotřebení

## Antikorozní ochrana vnitřních povrchů vozidel pro svoz odpadu



### Popis:

- Chrání povrchy uvnitř kamionu proti korozivním chemikáliím
- WEICON Keramika BL se aplikuje na všechna nákladní vozidla každé tři roky



WEICON Keramika BL

- |          |          |          |
|----------|----------|----------|
| ► 0,2 kg | ► 0,5 kg | ► 2,0 kg |
| 10054394 | 10000093 | 10005233 |



### Výhody našeho řešení:

- Vyhnete se nákladům na údržbu a výměnu náhradních dílů



## Lepení pryžové ochrany proti nárazu na závodní lodě



### Popis:

- Čluny SHARK™ se používají v profesionálních mezinárodních závodech, např. na závodech světového poháru
- Aplikací WEICON RK-7100 se na špičku pádla připevňuje gumová kulička
- Kulička slouží jako ochrana proti nárazu a zvyšuje bezpečnost při veslování



### Easy-Mix RK-7100

- |                         |          |
|-------------------------|----------|
| ► 50 g                  | ► 50 g   |
| 10062198                | 10058265 |
| krémově bílá,<br>mléčná | černý    |



### Výhody našeho řešení:

- Vysoce pevné, voděodolné a dlouhodobé lepení
- Zvýšená odolnost závodních lodí

## Oprava lodního šroubu



### Popis:

- ▶ vyčistěte WEICON Čistič S sprejem
- ▶ Pískujte
- ▶ Vyčistěte znovu s WEICON Čistič S sprejem
- ▶ Vyplněte kavitační poškození s WEICON HB 300
- ▶ Opravený povrch zbruste do roviny
- ▶ Povrch utěsněte WEICON Keramikou BL



#### WEICON Čistič S

- ▶ 500 ml  
10043577



#### WEICON HB 300

- ▶ 0,2 kg 10004472
- ▶ 0,5 kg 10058244
- ▶ 1,0 kg 10037649



#### WEICON Keramika BL

- ▶ 0,2 kg 10054394
- ▶ 0,5 kg 10000093
- ▶ 2,0 kg 10005233



### Výhody našeho řešení:

- ▶ Není nutné kupovat nové součástky
- ▶ velmi nákladově efektivní opravy a údržba



## Spojení a připevnění ke krytům hadic a spojům na bunkru v přístavu



### Popis:

- čištění povrchů s WEICON Čističem S
- Zarovnejte kryty hadic
- Aplikujte WEICON Opravářskou pásku 10 cm x 3.5 m



### WEICON Opravářská páska

► 5 cm x 1.5 m

10057453

► 5 cm x 3.5 m

10057454

► 10 cm x 3.5 m

10057455



### Výhody našeho řešení:

- Jednoduché, levné a spolehlivé těsnění

## Lepení nízkoenergetických distančních a kluzných prvků z PP



### Popis:

- PP distanční a posuvné prvky jsou připevněny k dopravnímu pásu pomocí WEICON RK-7300



Easy-Mix RK-7300

► 50 g  
10048640




### Výhody našeho řešení:

- vynikající lepení materiálů s nízkou povrchovou energií



## Výroba designových WC podstavců



### Popis:

- Pro výrobu luxusních toalet v různých barvách byly potřeba podstavce jako základní prvek v jednotlivých velikostech
- Před odléváním naneste separační prostředek, aby bylo možné podstavec sejmut
- Díky WEICON Licí pryskyřici Plus 90 lze snadno dosáhnout velké tloušťky vrstvy
- Použití WEICON Barevné pasty Černé



### Oddělovač forem Vosk P 500

- 150 g 10026712
- 500 g 10026171



### Barva Pasta Černá

Speciální barevná pasta na bázi jemně rozptýlených barevných pigmentů pro barvení WEICON Urethane a WEICON Casting Resin

- 250 ml 10024676



### WEICON Licí pryskyřice Plus 90

- 0,2 kg 10061002
- 0,5 kg 10061008
- 1,0 kg 10061015

### Výhody našeho řešení:

- Flexibilita designu
- snadné zpracování

## Renovační práce na velkém ponorném čerpadle



### Popis:

- Silně erodovaná litina na čerpadle
- čištění s WEICON Čistič S sprej
- Aplikujte WEICON Odrezovač
- Nejvýraznější poškození opravte pomocí WEICON A
- Po vytvrzení naneste WEICON HB 300
- Po vytvrzení WEICON HB 300 naneste WEICON GL a nakonec WEICON Keramik BL
- Díky různým barvám obou systémů ochrany proti opotřebení je opotřebení nátěru jasně viditelné



**Odrezovač**

► 400 ml  
10048642



**WEICON A**

► 0,2 kg 10054381    ► 0,5 kg 10055255    ► 2,0 kg 10000006



**WEICON Čistič S**

► 500 ml  
10043577



**WEICON HB 300**

► 0,2 kg 10004472    ► 0,5 kg 10058244    ► 1,0 kg 10037649



**WEICON GL**

► 0,2 kg 10058283    ► 0,5 kg 10058290    ► 1,0 kg 10058296



**WEICON Keramik BL**

► 0,2 kg 10054394    ► 0,5 kg 10000093    ► 2,0 kg 10005233



### Výhody našeho řešení:

- Funkce čerpadla obnovena
- Není nutné kupovat nic nového



## Oprava pryžových potrubí v šterkovně



### Popis:

- Čerpání písku způsobuje erozi a praskliny na povrchu pogumovaných spojů a konektorů
- Dosavadní řešení jako svařování za tepla, zalévání gumou nebo připevňování záplat lepidlem byla nedostačující, a proto bylo nutné díly zakoupit znovu
- Čištění větších děr a prasklin WEICON Čističem S, ošetření WEICON Primerem G
- Následováno plněním WEICON Urethanem 85
- Vnější ochranná vrstva s WEICON Urethanem 80 a pro výztužnou vložku s Paracordem



**WEICON Čistič S**

► 500 ml  
10043577



**WEICON Urethan 80**

**Tvrdost Shore: A 80**

► 500 g  
10012368



**WEICON Urethan 85**

**Tvrdost Shore: A 85**

► 500 g  
10058331  
Pracovní balení

► 540 g  
10058344  
Kartuše



### Výhody našeho řešení:

- Prodloužení životnosti z 500 na 1200 hodin
- velmi nákladově efektivní opravy a údržba

## Lepení pryžových těsnění ve výrobě vozidel



### Popis:

- Zpracování těsnících profilů s různým materiálovým párováním; zaměřeni se na těsnění dveří a oken autobusů, zametacích vozů, pozemních vozidel a dalších podobných vozidel
- Řezání těsnění z NBR a lepení spár nebo pokosu pomocí WEICON VA 20
- Vložení těsnění NBR do rámců dveří/oken s práškovým nástřikem pomocí WEICON Contact Gelu a WEICON VA 2500 HT
- EPDM profil jako těsnění pro odvod vody s WEICON VA 2500 HT (odtok vody uvnitř dveří)
- EPDM profil na hliníkové kolejnici s WEICON VA 1403 jako portálový rám pro dveře autobusu MAN – celkem 4 spoje na kolejnici o délce 2 m
- Pro většinu aplikací jsou výsledky pro koncového zákazníka dostačující i bez základního nátěru
- Čištění pomocí WEICON Rychločistič



### Výhody našeho řešení:

- Další zpracování možné rychle (VA 20)
- Pomalé vytvrzování, vysoká viskozita, nárazuvzdornost a odolnost vůči povětrnostním vlivům (Contact Gel nebo VA 2500 HT)
- Nízké výkvětnost a dobrá odolnost (VA 1403)



## Povlak kardanových hřídelí a kormidelní pažby se schválením ABS



### Popis:

- Pískování nádrže
- čištění s WEICON Čistič S sprej
- Aplikace WEICON A, vyrovnaní drobných anomálií
- Omotání hřídele WEICON textilní páskou ze skelných vláken
- Aplikace WEICON Keramika BL do požadované tloušťky vrstvy (nutné 2–3 vrstvé aplikace)
- 9 m délka hřídele vrtule
- Nátěr se schválením ABS a DNV; zpracování produktu podle plánu; následný test ELCOMETER
- Po vytvrzení byla provedena bodová zkouška a byla naměřena tloušťka souvislé vrstvy 2,6 – 3,0 mm
- Celkem bylo takto potaženo šest hřídelí vrtule a dvě pažby kormidel



**WEICON Čistič S**

► 500 ml  
10043577



**WEICON A**

► 0,2 kg 10054381    ► 0,5 kg 10055255    ► 2,0 kg 10000006



**WEICON Keramika BL**

► 0,2 kg 10054394    ► 0,5 kg 10000093    ► 2,0 kg 10005233



**WEICON Skelná vlákna  
Textilní páska**

► 50 mm x 1 m  
10000913



### Výhody našeho řešení:

- Není nutné kupovat žádné drahé náhradní díly
- Obnovení jejich funkčnosti

## Udržba čerpadla



### Popis:

- Pískování a následné čištění WEICON Čističem S
- Záplata poškozených míst přestavením pomocí WEICON HB 300
- Broušení čištění s WEICON Čistič S sprej
- První nátěr kontrolního nátěru WEICON GL
- Finální nátěr WEICON Keramika BL



#### WEICON HB 300

- 0,2 kg 10004472
- 0,5 kg 10058244
- 1,0 kg 10037649



#### WEICON Čistič S

- 500 ml 10043577



#### WEICON GL

- 0,2 kg 10058283
- 0,5 kg 10058290
- 1,0 kg 10058296



#### WEICON Keramika BL

- 0,2 kg 10054394
- 0,5 kg 10000093
- 2,0 kg 10005233




### Výhody našeho řešení:

- Obnovení jejich funkčnosti
- prodloužení životnosti
- Vyhnutí se nové nákladné koupi



## Oprava poškozeného karburátoru klasického auta



### Popis:

- čištění s WEICON Čistič S sprej
- Vyfrézování závitu
- Aplikace WEICONLOCK 302-44
- Modelování krytu pomocí WEICON Opravářenské tyčinky Ocel
- Nanesení finální těsnicí vrstvy pomocí WEICON Easy-Mix HT 180




### WEICON Čistič S

► 500 ml  
10043577



### AN 302-44

► 20 ml 10037361    ► 50 ml 10037167    ► 200 ml 10037363



### Opravářenská tyčinka Ocel

► 57 g 10044846    ► 115 g 10044847



### Easy-Mix HT 180

► 50 ml  
10048632

### Výhody našeho řešení:

- Není nutná nákladná reprodukce náhradního dílu
- Corvette Stingray 1978 opět jezdí

## Povlak turbodmychadla v lodním motoru



### Popis:

- Silná koroze kondenzátoru v důsledku kondenzace způsobené chlazením stlačeného vzduchu v turbodmychadle
- Uvolněná rez byla odstraněna jehlovým kladivem
- Povrch byl vyčištěn WEICON Čističem S
- WEICON Odrezovač byl použit k zastavení stávající koroze
- Celkem bylo nanесeno 10 kg WEICON Keramiky BL o tloušťce vrstvy cca. 1 mm na ploše cca. 5 m<sup>2</sup>



**WEICON Čistič S**

► 500 ml  
10043577



**Odrezovač**

► 400 ml  
10048642



**WEICON Keramika BL**

► 0,2 kg 10054394    ► 0,5 kg 10000093    ► 2,0 kg 10005233



### Výhody našeho řešení:

- Renovace náhradních dílů, které již nejsou možné



## Lepení modelových stromů na architektonický model



### Popis:

- ▶ Aplikace WEICON Contact VA 20 a WEICON Contact VA 1401 na pařezy
- ▶ Upevnění stromů na kovový povrch
- ▶ Čištění v tomto případě není nutné – určitý stupeň znečištění lze při této aplikaci tolerovat



#### VA 20

- ▶ 12 g  
10018860
- ▶ 30 g  
10016618
- ▶ 60 g  
10019781
- ▶ 500 g  
10000215



Nonfood Compounds  
Program Listed S4  
Registration 162959

#### VA 1401

- ▶ 12 g  
10049979
- ▶ 30 g  
10016402
- ▶ 60 g  
10019787
- ▶ 500 g  
10061370

VIDEO



### Výhody našeho řešení:

- ▶ Rychlé dlouhodobé upevnění
- ▶ Čisté lepení bez zbytků díky tekutému lepidlu
- ▶ Žádný zásah do designu

## Oprava expanzních měchů OQ (gumové měchy)



### Popis:

- Nehoda v rafinérii způsobila, že se surový benzín dostal do chladicí vody a poškodil několik součástí
- Po vyčištění chladicí vody se projevila různá poškození, tj. poškození expanzních měchů čerpadel (Ø 1,6 m)
- Zdrsňte povrch a poté vyčistěte WEICON Čističem S
- Aplikujte WEICON Primer G
- Naneste první vrstvu WEICON Urethan 85
- Nalaminujte na něj tkaninu WEICON ze skelného vlákna
- Naneste druhou vrstvu WEICON Urethan 85; nanesení celkem čtyř vrstev



**WEICON Čistič S**

► 500 ml  
10043577



**Skelná vlákna  
Textilní páska**

► 50 mm x 1 m  
10000913



**WEICON Urethan 85**

**Tvrdost Shore: A 85**

► 500 g  
10058331 Pracovní balení

► 540 g  
10058344 Kartuše



**Primer G**

speciální pojivo  
pro uretany pro  
předúpravu pryžových  
a kovových povrchů

► 50 g  
10058371



### Výhody našeho řešení:

- Nový nákup expanzních měchů stojí 15 000–20 000 EUR
- Rychlá oprava a rychlý návrat do provozní připravenosti



## Povrchová úprava odprašovacího zařízení



### Popis:

- V odprašovacím zařízení je prach dopravován potrubím pomocí vody
- Kovový povrch kolem trubky vykazoval silné známky opotřebení kvůli trvalému vystavení směsi vody a prachu
- Aplikace lepicí pásky k vymezení oblasti, která má být natřena
- Zdrsnění povrchu
- čištění s WEICON Čistič S sprej
- Aplikace WEICON WP na povrch (na obě strany bylo použito 6 kg)
- Dokončení WP nátěru štětcem



### WEICON Čistič S

► 500 ml  
10043577



### WEICON WP

► 0,2 kg 10054399    ► 2,0 kg 10032320    ► 10,0 kg 10032939

VIDEO



### Výhody našeho řešení:

- Jednoduchá, nízkonákladová oprava
- Není nutné kupovat nic nového

## Oprava lodního šroubu



### Popis:

- zdrsňení povrchu pískováním
- čištění s WEICON Čistič S sprej
- Aplikace podkladové vrstvy s WEICON BR
- Přebroušení a čištění povrchu
- Aplikace finálního nátěru WEICON Keramiky BL



#### WEICON Čistič S

- 500 ml
- 10043577



#### WEICON BR

- 0,2 kg 10054386
- 0,5 kg 10012669
- 1,6 kg 10012670



#### WEICON Keramik BL

- 0,2 kg 10054394
- 0,5 kg 10000093
- 2,0 kg 10005233



### Výhody našeho řešení:

- Levnější a rychlejší než nová koupě



## Lepení polypropylenových odvětrávacích trubek



### Popis:

- Pro větrání v bytovém domě bylo použito HT potrubí z PP
- V oblasti objímky je bylo nutné zkrátit a znovu spojit
- Lepení s WEICON Easy-Mix PE-PP 50



### Easy-Mix PE-PP 50

- |           |           |
|-----------|-----------|
| ► 24 ml   | ► 50 ml   |
| 10062466  | 10061041  |
| průhledné | průhledné |

### Dávkovací pistole D50

10005237

### Mísící špička Quadro A

10026925



### Výhody našeho řešení:

- Vysoce pevné trvalé lepení
- Snadná montáž

## Oprava těsnění na bubnovém lisu



### Popis:

- čištění povrchů s WEICON Čističem S
- Předúprava lepených povrchů s Primerem G
- Aplikace trvale elastické opravné hmoty WEICON Opravářské sady na pásy
- Polyetylenová fólie byla obalena kolem těsnění pro přizpůsobení profilu



### Primer G

speciální pojivo pro uretany pro předúpravu pryžových a kovových povrchů

10058371



### WEICON Čistič S

- 500 ml
- 10043577



### WEICON Opravářská sada na pásy

**Opravářská sada na pásy 550**  
► 500 g + Primer G 50 g  
10058384

**Opravářská sada na pásy 590**  
► 540 g + Primer G 50 g  
10058392

### Výhody našeho řešení:

- Krátká prodleva
- rychlá, cenově výhodná oprava



## Oprava čerpadla používaného při likvidaci odpadních vod



### Popis:

- čištění s WEICON Čistič S sprej
- Pískujte a následně znovu vyčistěte WEICON Čističem S
- Aplikujte WEICON HB 300 pro vrstvení a WEICON Keramiku HC 220 pro finální nátěr



### WEICON Čistič S

► 500 ml  
10043577



### WEICON Keramika HC 220

► 0,2 kg 10060973  
► 0,5 kg 10060983  
► 2,0 kg 10060989



### WEICON HB 300

► 0,2 kg 10004472  
► 0,5 kg 10058244  
► 1,0 kg 10037649

### Výhody našeho řešení:

- Rychlá, nízkonákladová a dlouhodobá oprava

## Lepicí práce na nožních protézách



### Popis:

- Při výrobě nožních protéz je eloxovaná hliníková trubka spojena s tělem z nerezové oceli
- Při této aplikaci je adhezivní mezera velmi malá
- Použit byl WEICON Easy-Mix N 5000, protože je vysoce tekutý



Easy-Mix N 5000

► 50 ml  
10045109



### Výhody našeho řešení:

- Nejsou potřeba žádné šrouby
- Vysoký přenos síly díky vysoce pevnému spojení
- Spojování různých materiálů
- Rychlá nenákladná výroba

VIDEO





## Práce na sponcích na čelisti přístavů papírových rolí



### Popis:

- Lepení NBR pryže s ocelí S355
- Nejprve zdrsnete materiály
- poté vyčistíte s WEICON Čistič S sprej
- Na oba povrchy naneste WEICON GMK 2510
- Po cca. 10 minut schnutí, spojte materiály a udeřte do nich měkkým kladivem



WEICON Čistič S

► 500 ml  
10043577



GMK 2510

► 324 g  
10039649

Pracovní balení  
(obsahuje 300 g  
lepidla, 24 g síťovadla  
a dřevěnou špachtli)

► 690 g  
10034480

Pracovní balení  
(obsahuje 650 g  
lepidla, 40 g síťovadla  
a aplikační špachtli)



### Výhody našeho řešení:

- teplotně odolné
- odolnost vůči rnárazu

## Práce na designovém ocelovém stole



### Popis:

- Aplikace u jedné z předních společností na zpracování oceli ve Spojených arabských emirátech
- K aplikaci mělo být použito lepidlo, protože svařování nebylo možné a byl kladen velký důraz na estetiku a stabilitu
- čištění s WEICON Povrchovým čističem
- Lepení kovových dílů montážním lepidlem WEICON RK-1500



### Povrchový čistič

► 400 ml  
10045064



### WEICON RK-1500

► 60 g\* ► 310 g\*  
10008905 10016249  
► 1,0 kg\* ► 6,0 kg\*  
10002622 10100180

Kompletní balení obsahující lepidlo a aktivátor bez aktivátoru



### Výhody našeho řešení:

- Flexibilita designu
- Snadná montáž
- Vysoce pevné lepení



## Potahování hliníkových profilů na osvětlení



### Popis:

- Aplikace u výrobce svítidel
- Ošetření všech svarů hliníkových profilů WEICON Hliníkovým sprejem A-100
- Ročně se spotřebuje 3000–4000 kusů tohoto produktu



Hliníkový sprej A -100

► 400 ml  
10043585

### Výhody našeho řešení:

- Atraktivní vzhled
- skvělá ochrana proti korozi

## Oprava drtiče odpadů na náhradní paliva



### Popis:

- Kapota vyrobená z GRP, plastu vyztuženého skelnými vlákny, a panty z oceli
- GRP v oblasti byl pantů těžce poškozen častým a prudkým otevíráním a zavíráním kapoty
- Obrušování pantů a GRP
- čištění dílů zdrsňených dílů s WEICON Povrchovým čističem
- lepení s WEICON Easy-Mix RK-7100



**Povrchový čistič**

► 400 ml  
10045064



**Easy-Mix RK-7100**

► 50 g  
10062198  
krémově bílá, mléčná

► 50 g  
10058265  
černý

### Výhody našeho řešení:

- Celoplošný přenos síly na pant
- Bez trhání šroubů nebo nýtů
- Trvalá a levná oprava



## Oprava trubky hořáku pro dopravu práškového uhlí v cementárně



### Popis:

- Odstranění starého pogumování (MetaLine)
- Mechanická úprava poškozené oblasti broušením
- čištění s WEICON Čistič S sprej
- Korekce drobných anomálií pomocí WEICON WR2
- Po vytvrzení WEICON WR2 naneste WEICON WP
- Finální nátěr s WEICON Keramika BL
- Následně finální nanesení WEICON Urethane 85 jako spojovací spára mezi WEICON WP a původním materiálem
- Jemný uhlenný prach dopadá na povrch pokrytý WEICON pod úhlem 20°
- Prach je veden vzduchovým systémem do hořáku a tam spálen



### WEICON Čistič S

► 500 ml  
10043577



### WEICON WP

► 2,0 kg ► 10,0 kg  
10032320 10032939



### WEICON WR2

► 0,5 kg ► 2,0 kg  
10055257 10055258



### WEICON Keramika BL

► 0,5 kg ► 2,0 kg  
10000093 10005233



### Urethane 85

**Tvrdost Shore: A 85**

► 500 g ► 540 g  
10058331 10058344  
Pracovní balení Kartuše



### Primer G

speciální pojivo pro uretany  
pro předúpravu pryžových  
a kovových povrchů

► 50 g  
10058371



### Výhody našeho řešení:

- Rychlá oprava s trvalým efektem
- Odolná ochrana proti abrazivnímu uhlennému prachu

## Lepení senzorové plastové vložky pro roboty



### Popis:

- Prvky pláště kolem robotů jsou vybaveny tlakovými senzory
- Jakmile se jich dotknete silou 5 Newtonů, robot okamžitě přejde do bezpečného zastavení
- Držák pro snímače je nalepen pomocí WEICON Easy-Mix PE-PP 50 na vnitřní stranu pouzdra
- Pouzdro je vyrobeno z ABS a držák z PE



### Easy-Mix PE-PP 50

- |           |           |
|-----------|-----------|
| ► 24 ml   | ► 50 ml   |
| 10062466  | 10061041  |
| průhledné | průhledné |

### Dávkovací pistole D50

10005237

### Mísící špička Quadro A

10026925




### Výhody našeho řešení:

- Flexibilita designu díky lepení
- Lepení je možné i u špatně spárovaných materiálů (polyetylen)
- Snadná montáž



## Oprava pásového dopravníku ve šterkovně



### Popis:

- Poškozenou oblast zdrsnete brusným lamelovým kotoučem třídy 80
- Poté vyčistíte pomocí WEICON Průmyslového čističe
- Aplikujete WEICON Uretan 85 z dvojité kartuše; vyplňte a vyrovnejte poškozenou oblast pomocí WEICON špachtle Flexi



Průmyslový čistič

► 500 ml  
10058419

### WEICON Opravářská sada na pásy

#### Opravářská sada na pásy 550

► 500 g + Primer G 50 g  
10058384

#### Opravářská sada na pásy 590

► 540 g + Primer G 50 g  
10058392

VIDEO



### Výhody našeho řešení:

- Není nutné kupovat nic nového
- Rychlý a jednoduchý návrat do provozní připravenosti
- prodloužení životnosti

## Oprava/nátěr násypky šterku v betonárně



### Popis:

- Hodně používaný kbelík potřeboval opravu
- Před mnoha lety byla lopata kolem dokola vybavena PU ochrannými rohožemi
- Postupem času se rohože uvolnily, písková vlhkost a písek pronikly do rohoží a uvolnily je z podpěry materiálu.
- Příprava: Výpočet plochy cca. 11,22 m<sup>2</sup> / přibl. 1,4 m<sup>3</sup>, značení, odstranění poškozeného materiálu
- Předúprava podkladu: odstranění rzi pomocí Štětinového tryskače WEICON Průmyslovým čističem
- finální čištění pomocí WEICON Povrchového čističe
- Aplikace WEICON WR2 na širokou plochu
- Po zaschnutí přetřete WEICON Keramikou BL



### Průmyslový čistič

► 500 ml  
10058419



### WEICON WR2

► 0,2 kg 10054401    ► 0,5 kg 10055257    ► 2,0 kg 10055258



### WEICON Keramik BL

► 0,2 kg 10054394    ► 0,5 kg 10000093    ► 2,0 kg 10005233



### Výhody našeho řešení:

- Nízkonákladová trvalá oprava



## Aplikace na vagon



### Popis:

- Mezi vozíky jsou pomocí speciálních přístrojů propojeny elektrické a vzduchové kabely
- Těmito spoji je stlačený vzduch generovaný v lokomotivě předáván do dalších vozů
- Stlačený vzduch se používá jak při vytápění štábních vozů, tak v brzdovém systému všech vozů
- V systému je tlak až 15 barů – utěsnění spojů je proto velmi důležité
- Pro těsnění se běžně používají teflonové a konopné materiály
- V důsledku časté demontáže a montáže však může nadměrné utahování vést k deformaci ozubených kol, montážním chybám při utahování a také k prasklinám a netěsnostem
- čištění povrchů s WEICON Čistič S
- Použití WEICONLOCK AN 305-77 na spoje ozubených kol




**WEICON Čistič S**

► 500 ml  
10043577



**AN 305-77**


► 50 ml  
10019949



### Výhody našeho řešení:

- Rychlá a snadná oprava

## Lepení vstupních a výstupních ventilů na systému filtrace vína



### Popis:

- Systém má četné vstupní a výstupní ventily z nerezové oceli (VA 316, VA 304)
- Předchozí utěsnění ventilů a potrubí PTFE páskou je nedostatečné
- Bylo požadováno těsnění se schválením NSF, který je odolné vůči roztoku hydroxidu draselného používanému jako čisticí prostředek
- Použití WEICONLOCK AN 301-43 v kombinaci s WEICONLOCK Aktivátor F pro těsnění




#### AN 301-43

- 20 ml  
10026819
- 50 ml  
10026814
- 200 ml  
10026817

#### WEICONLOCK Aktivátor F

- 60 ml  
10055677 Pen
- 200 ml  
10021433 Sprej
- 1 L  
10068395 Hliníková plechovka





### Výhody našeho řešení:

- Vysoce pevný trvalý těsnicí účinek se schválením pro použití v aplikacích přicházejících do styku s potravinami



## Lepicí práce na stolku v městském parku



### Popis:

- Ocel s práškovým nástřikem měla být spojena s polykarbonátovou deskou stolu
- čištění s WEICON Čistič S sprej
- lepení s WEICON Easy-Mix RK-7000



Povrchový čistič

► 400 ml  
10045064



Easy-Mix RK-7000

► 50 g  
10064289

### Výhody našeho řešení:

- Lepení odolné proti povětrnostním vlivům



## Utěsnění bateriových sad na elektromobilech



### Popis:

- čištění s WEICON Povrchovým čističem
- Utěsnění akumulátorů pomocí WEICON Plast-o-Seal



### Povrchový čistič

- 400 ml
- 10045064

### Plast-O-Seal®

- |           |            |
|-----------|------------|
| ► 90 g    | ► 120 g    |
| 10014387  | 10014388   |
| trubka    | Plechovka  |
|           | se štětcem |
| ► 230 g   | ► 300 g    |
| 10039427  | 10014389   |
| Presspack | Kartuše    |



### Výhody našeho řešení:

- Dlouhodobý těsnicí účinek



## Oprava těsnění klapkového ventilu na lodi



### Popis:

- Pryžová oblast na těle lodního škrticího ventilu poškozená údržbou/montáží
- Zdrsnění povrchu
- čištění s WEICON Čistič S sprej
- Aplikujte WEICON Primer G
- Opravte pomocí WEICON Uretan 85
- Zdrsněte povrch znovu
- Oprava vydržela 6 barů při tlakové zkoušce



### WEICON Čistič S

- 500 ml  
10043577



### Primer G

speciální pojivo pro uretany pro předúpravu pryžových a kovových povrchů

- 50 g  
10058371



### Urethane 85

Tvrdot Shore: A 85


- 500 g  
10058331  
Pracovní balení
- 540 g  
10058344  
Kartuše



### Výhody našeho řešení:

- Rychlá, nákladově efektivní oprava kontur a kongruentů
- Není nutné kupovat nic nového

## Těsnění / lepení na vodovodních systémech



### Popis:

- ▶ Plastový závit na PE manžetách vyžadoval těsnění
- ▶ Pro celosvětový export je vyžadován souhlas NSF/FDA
- ▶ Vzduchotěsnost a splnění NSF/FDA jako požadavek pro aplikaci
- ▶ Utěsnění regulátoru stlačeného vzduchu s WEICON Contact VA 1401



Nonfood Compounds  
Program Listed S4  
Registration 162959

VA 1401

|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| ▶ 12 g   | ▶ 30 g   | ▶ 60 g   | ▶ 500 g  |
| 10049979 | 10016402 | 10019787 | 10061370 |

### Výhody našeho řešení:

- ▶ Snadná manipulace
- ▶ Nevysychá
- ▶ Lepidlo zůstává na místě a rychle přilne



## Těsnění / lepení na vodovodních systémech



### Popis:

- ▶ Pro celosvětový export je vyžadován souhlas NSF/FDA
- ▶ Ručně vyrobené pouzdro na teploměr z německého dubu a rám z nerezové oceli
- ▶ Dřevěný manometr je nutné trvale spojit s VA pomocí 1 složkového lepidla
- ▶ Lepení s WEICON Contact Gel



Contact GEL

- |          |          |
|----------|----------|
| ▶ 20 g   | ▶ 30 g   |
| 10002033 | 10018589 |



### Výhody našeho řešení:

- ▶ rychlé vytvrzení
- ▶ Snadná manipulace pro vizuálně sofistikované komponenty

## Provizorní fixace obrobků při řezání drátem



### Popis:

- Při řezání drátem musí být obrobky fixovány na místě, protože jakýkoli pohyb by zničil součásti, které jsou vyráběny přesně na míru
- Při řezání drátu je poměrně velká mezera 0,3 mm – při příliš časném zatížení se součástka převrhne
- WEICON Contact Gel byl do mezery vtlačen špachtlí, byla nanesena voda a poté byl ponechán cca.
- Následkem šokového vytvrzení a následné čekací doby je lepidlo dostatečně pevné, aby zabránilo převrácení obrobku
- Po dokončení procesu řezání bylo lepidlo odstraněno pomocí WEICON CA-Odstraňovače



**Contact GEL**

► 20 g 10002033    ► 30 g 10018589



**CA-Odstraňovač**


► 30 ml 10058428

### Výhody našeho řešení:

- Snadné oddělení součástí po práci na nich
- Lepší odstranění zbytků lepidla oproti předchozímu řešení s 2složkovým epoxidovým lepidlem



## Oprava lisu pro kaly



### Popis:

- Poškozený šev polyamidové tkaniny na dopravníkovém pásu odvodňovacího pásového lisu v čistírně odpadních vod
- čištění povrchu s WEICON Čističem S
- Předúprava povrchu s Primerem G
- aplikace WEICON Urethan 85
- Tip: přelepte oblasti, které nemají být natírány



### WEICON Čistič S

► 500 ml  
10043577



### Primer G

speciální pojivo pro uretany pro předúpravu pryžových a kovových povrchů

► 50 g  
10058371



### Urethane 85

**Tvrdost Shore: A 85**

► 500 g  
10058331 Pracovní balení

► 540 g  
10058344 Kartuše



### Výhody našeho řešení:

- Rychlá, nízkonákladová oprava
- Není nutná demontáž ani výměna
- Tip: obzvláště rychlá oprava možná s Urethanem 85 SF

VIDEO



## Oprava pouzdra spalovny



**Popis:**

- ▶ Ve spalovně se spalují vysoce agresivní a toxická média
- ▶ Spalovna musela být kvůli poškození odstavena
- ▶ čištění s WEICON Čistič S sprej
- ▶ Povrch obruste a znovu očistěte
- ▶ Naneste základní vrstvu WEICON HB 300 plastická ocel
- ▶ Aplikujtej WEICON Pásku ze skelných vláken
- ▶ Nakonec naneste vrchní nátěr WEICON HB 300

**WEICON Čistič S**

▶ 500 ml  
10043577

**WEICON HB 300**

▶ 0,2 kg 10004472   ▶ 0,5 kg 10058244   ▶ 1,0 kg 10037649

**Skelná vlákna  
Textilní páska**

▶ 50 mm x 1 m  
10000913

### Výhody našeho řešení:

- ▶ Řádná a odborná oprava spalovny
- ▶ Dřívější řešení s použitím laků lze odborně nahradit
- ▶ Snadné zpracování systémů epoxidových pryskyřic
- ▶ Trvalý provoz spalovny zaručen díky WEICON HB 300
- ▶ Vysoká teplotní odolnost a velmi dobrá odolnost vůči médiím



## Plnění a těsnění ventilačního systému



### Popis:

- Silikon není pro tuto aplikaci schválen kvůli nedostatečné přilnavosti k nerezovému povrchu a neatraktivnímu vzhledu
- WEICON Flex 310 M® Nerez byl pro tuto aplikaci vhodný díky svým lepicím a těsnícím vlastnostem a kompatibilitě s nerezovými povrchy



Flex 310 M® Nerez

► 310 ml  
10049972  
nerezová ocel



### Výhody našeho řešení:

- Výměna těsnícího silikonu
- Žádné korozivní působení kyseliny octové na ventilační potrubí
- Trvalý těsnící efekt bez expanze

## Lepení olepování/ochrany hran na dřevotřískové desky



### Popis:

- Naneste WEICON Fast-Bond na dřevotřískové desky
- Lepidlo rozetřete špachtlí
- Upevněte a utáhněte součásti
- Konečná úprava: odřízněte a obruste přebytečný materiál



**Povrchový čistič**

► 400 ml  
10045064



**Fast-Bond**

► 310 ml  
10045911  
běžová



**Univerzální špachtle**

10039185



**Procesní špachtle  
krátká verze**

10010887



### Výhody našeho řešení:

- rychlé vytvrzení
- Výrazně zlepšená lepicí síla ve srovnání s tavnými lepidly
- Vyplnění mezer; dobrá přilnavost k plastu a dřevu; dobře proniká do materiálu a zajišťuje dlouhou životnost
- Mrazuvzdorná, odolná vůči teplotě a vlhkosti
- Ideální pro vlhké místnosti, jako jsou sklepy a koupelny
- Po vytvrzení lze mechanicky opracovat



## Čištění a ochrana strojů na pražení kávy před dodáním



### Popis:

- Pro komponenty z nerezové oceli a povrchy s práškovým nástřikem
- Nastříkejte WEICON Metal-Fluid a vyleštěte čistým měkkým bavlněným hadříkem



**Metal-Fluid**

► 400 ml  
10045065



### Výhody našeho řešení:

- Splňuje vysoké standardy NSF pro potravinářství
- Trvalá ochrana proti otiskům prstů a novému znečištění

## Povlak cyklónu v těžebním průmyslu



### Popis:

- ▶ Mechanické čištění, předúprava podkladu, čištění WEICON Čističem S
- ▶ Nanášení adhezní vrstvy pomocí WEICON HP
- ▶ Po vytvrzení naneste druhý nátěr WEICON WP
- ▶ Zapuštění 3 mm keramických kuliček do ještě vlhkého povrchu
- ▶ Po vytvrzení finální utěsnění WEICON HP
- ▶ Ochranný nátěr proti oděru částicemi vápence o velikosti 3 až 4 mm



### WEICON Čistič S

- ▶ 500 ml  
10043577



### WEICON HP

- ▶ 0,2 kg  
10054393
- ▶ 0,5 kg  
10054003
- ▶ 2,0 kg  
10054004



### WEICON WP

- ▶ 0,2 kg  
10054399
- ▶ 2,0 kg  
10032320
- ▶ 10,0 kg  
10032939



### Výhody našeho řešení:

- ▶ Ochrana proti oděru
- ▶ prodloužení životnosti
- ▶ Není nutný nákup nových dílů



## Odrezovač



### Popis:

- Oprava nosičů nápravy na podvozku elektrických aut
- Odstranění uvolněných částic rzi
- Aplikace WEICON Odrezovače



Odrezovač

► 400 ml  
10048642

### Výhody našeho řešení:

- rychlá, cenově výhodná a dlouhotrvající oprava



## Čištění v potravinářském průmyslu



### Popis:

- Tekutý čisticí prostředek WEICON Čistič M, klasifikovaný jako zdravotně nezávadný, je vhodný pro čištění zařízení a podlah a stěn ve farmaceutickém průmyslu.
- Čistič lze použít například k odstranění zaschlého těžko rozpustného prášku s vysokým podílem vitamínu C



Čistič M

|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| ► 1 L    | ► 5 L    | ► 10 L   | ► 28 L   |
| 10061275 | 10061290 | 10058236 | 10061302 |

VIDEO





### Výhody našeho řešení:

- Zdravotně nezávadný výrobek s extrémně vysokou účinností



## Opravy systémových chladičů



### Popis:

- Pískování a broušení jako předúprava; následné čištění WEICON Čističem S
- Potažení poškozených míst WEICON HB 300
- Vyrovnání opravených míst broušením a následné čištění WEICON Čistič S
- První nátěr WEICON Keramika BL jako základní a kontrolní vrstva
- Finální nátěr WEICON Keramika HC 220 jako finální ochranná vrstva



**WEICON HB 300**

- 0,2 kg 10004472
- 0,5 kg 10058244
- 1,0 kg 10037649



**WEICON Čistič S**

- 500 ml 10043577



**WEICON Keramika BL**

- 0,2 kg 10054394
- 0,5 kg 10000093
- 2,0 kg 10005233



**WEICON Keramika HC 220**

- 0,2 kg 10060973
- 0,5 kg 10060983
- 2,0 kg 10060989

### Výhody našeho řešení:

- Obnova systémových komponentů
- prodloužení životnosti
- Není nutné kupovat nic nového



## WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster  
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393  
info@weicon.de

## WEICON Production GmbH

Vogelsrather Weg 25 · DE-41366 Schwalmtal  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 500  
production@weicon.de

## WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1  
P.O. Box 118 216 · Dubai  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

## WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20  
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

## WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6  
34538 Hadimköy-Esenyurt · İstanbul  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

## WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1  
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

## WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village  
Capricorn Drive · Capricorn Park  
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

## WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street  
#01-11 iSPACE · Singapore 627608  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

## WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305  
CZ-417 61 Teplice-Bystřany  
Česká republika  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

## WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somo Sierra 18, Nave 6  
San Sebastián de los Reyes  
28703 Madrid · Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

## WEICON Italia S.r.L.

Via Gelasio Adamoli, 35  
16141 Genova · Italy  
phone +39 010 2924 871  
info@weicon.it

## WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64  
Medellín · Colombia  
phone +57 310 837 37 99  
info@weicon.co

## WEICON Australia Pty Ltd

Lot 1 · Unit 3, 55-65 Christensen Road  
Stapylton · QLD 4207 · Australia  
phone +61 (0) 493 473 383  
info@weicon.com.au

[www.weicon.com](http://www.weicon.com)



**WhatsApp**  
Service



Management  
System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108636595



WEICON

**APLIKACE**  
A PRODUKTY III

Obj. č. 10065413

Distributor:

Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být používány za zúčastnění vlastníků produktů. Vytvořitel je nashen laboratorní testů a praktických zkušeností. Jelikož jednotlivé podniky aplikace představují naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, jsou tyto informace poskytnuty bez jakéhokoli záruky. Zpracování trvá vysokou kvalitou našich produktů. Doporučujeme vám vlastní zkušenosti, laboratorní a praktické testy, aby se zjistilo, jaké mají produkty vhodné pro vaše potřeby. Pokud máte jakýkoli dotaz, neváhejte nás kontaktovat. Jméno a adresy našich distributorů najdete na našem webu.