reen


派的塑料胶瓶相似 塑料使用量





Flex 310 M® 经典款 白色

使用范围广泛 | ISEGA 食品级认证



Flex 310 M® 经典款 黑色

使用范围广泛 | ISEGA 食品级认证

▶ 铝箔袋胶体 ▶ 280 毫升▶ 套装▶ 铝箔袋胶位101039971010405110104244

新型包装更环保

作为塑料胶瓶的替代方案 纸质胶瓶100%可回收再利用

Flex 310 M® 经典款 灰色

使用范围广泛 | ISEGA 食品级认证



固化后如水晶般透明 | ISEGA 食品级认证

▶ 280 毫升 ➤ 套装 ► 铝箔袋胶体 10104017 10104055 10104246



Flex 310 M® 水晶款



Flex 310 M® F1X

高强度 | 通用型 | 不含异氰酸酯



▶ 280 毫升▶ 套装▶ 铝箔袋胶体101023851010445810104253

通用型家装弹性胶

高强度 | 通用型 | 室内外均可用



▶ 280 毫升▶ 套装▶ 铝箔袋胶板101019111010445610104259




HT 300

耐高温 | 乙酸酯交联



黑色密封胶

超强耐油脂



BLICOP Classic vielseitig





胶瓶瓶体100% 为纸质

铝箔袋可防止弄

脏纸壳套筒

胶嘴和瓶盖100%

由再生塑料制成



提升了的保质期限 8 个月 months Longer shelf life



绿色包装用胶嘴

10101992

带盖空胶瓶

10104446

WEICON

Green Tube

《传统的塑料胶瓶相》 塑料使用量



可重复使用

该胶瓶的瓶体可重复使用。由于内置的铝箔袋可防止弄脏纸质胶瓶, 因而该胶瓶可重复使用。只需更换铝箔袋胶体和100%由再生塑料制成的胶嘴即可。这样,进一步减少了垃圾。若更换铝箔袋后直接继续 使用该产品,则无需更换胶嘴。





鹼 保质期更长

以铝箔袋包装的密封胶,其存储稳定性更好,保存时间更长,因为它的保护膜能有效地屏蔽紫外线辐射和空气中的水气湿度。由此,产品的保质期从12个月延长到了18个月。不使用时,只需将铝箔袋用电线扎带密封,即可将密封胶良好地保存至下次使用。



用纸板代替塑料

本绿色胶瓶在制造中比普通胶瓶少用80%的塑料。其胶瓶瓶体100%由 硬纸板制成。生产过程比PE胶瓶少产生53%的二氧化碳——为这对于气 候与环境是明显的增益保护助力。



🎉 操作简便

该绿色胶瓶可用任意一款市售胶枪进行施胶。在密封环下方剪开铝箔薄膜袋, 将之安装到胶枪上,再装上盖子和胶嘴,即可开始施胶操作。



‴ 减少垃圾

使用时,铝箔袋会被完全压扁,胶水被完全挤出。这与普通胶瓶相比显著降低了胶水 的浪费,也减少了包装垃圾废弃物的体积,即包装物垃圾的数量。沾有胶水残迹的盖子和胶嘴可作为剩余垃圾丢弃,也可在剥离固化的残胶后作为塑料进行回收循环再利用。若按每年消耗10000个胶瓶来计算,使用绿色胶瓶比普通的塑料胶瓶减少了 393kg垃圾。



际 经济节省

次性胶瓶比,使用补充袋(铝箔袋胶体)降低了材料与包装的成本。 而更长的保质期在贸易领域还意味着一个重要的优势:过期产品的数量得 以减少即需要被替换的货物变少了





