

부식 방지



금속의 실내 보관 및 해외 운송을 위한 부식 방지

WEICON 부식 방지 필름은 독일 TÜV의 승인을 받은 보호 필름입니다. 이 제품은 건조하고 왁스 같은 층으로 공구와 정밀 부품을 오래도록 보존합니다. 부식 보호는 도장되지 않은 금속 부품의 안전한 부식 방지, 공작물의 실내 보관, 해외 운송 중 부식 방지 및 공구와 정밀 부품의 보존을 위해 사용할 수 있습니다. 보호층은 쉽게 제거할 수 있습니다(예: WEICON 클리너 S 사용).

특성	
특정 속성	왁스 기반, RWTÜV 테스트 완료
색상	무색
냄새	솔벤트
다음과 함께 처리하는 데 적합합니다.	WPS 1500 WSD 400
최소 보관 기간	실온에서 24 개월
열 매개 변수	
내열 온도	약 -20°C ~ +80°C
화학적 특성	
염수 분무 테스트	DIN 53167:1985-12 > 500 h

처리

웨이콘 클리너 S 또는 웨이콘 클리너 스프레이 S로 표면을 세척하고 기름기를 제거합니다. 웨이콘 부식 방지제(스프레이)를 도포합니다. 도포하기 전에 WEICON 부식 방지제(캐니스터의 액체 활성 물질)를 실온으로 가져와서 균일하게 혼합한 다음 보호할 부품에 브러시로 도포합니다. 약 3~4시간이 지나면 실온에서 층이 완전히 경화됩니다. 부식 방지 효과를 높이기 위해 여러 층을 도포할 수 있습니다. 보호층은 WEICON 클리너 S 또는 WEICON 클리너 스프레이 S로 제거할 수 있습니다.

보관

원래 포장에 넣어 단단히 닫아 보관하세요. 직사광선을 피해서 보관하세요. 보관 온도는 +50°C를 넘지 않아야 합니다. 서늘하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하세요. 건조한 곳에 보관하세요.

사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료(www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

액세서리

- 10000393 WSD 400용 어댑터, 1 PCE
- 10009303 WSD 400용 스프레이 세트, 1 PCE
- 10009301 WSD 400 가압-공기 스프레이 캔, 1 PCE
- 10000398 캔용 조절 밸브, 1 PCE
- 10016002 펌프 디스펜서 WPS 1500, 1 PCE
- 10016213 WPS 1500용 확장 튜브, 1 PCE
- 10000402 펌프 디스펜서 스페셜, 1 PCE

사용 가능한 크기

- 10000787 부식 방지, 5 L, 무색
- 10000788 부식 방지, 10 L, 무색
- 10053503 부식 방지, 28 L, 무색

참고
본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사 기술 지원 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제거할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.