

## 바이저 클리너



### 고활성 유기 용매를 기반으로 한 세정제

웨이콘 바이저 클리너는 민감한 플라스틱 및 유리 표면을 청소하고 관리하기 위한 특수 클리너입니다. 정전기 방지 및 반사 방지 기능이 있으며 눈부심을 줄이고 시력을 개선합니다. 벌레, 흙, 먼지, 기름, 니코틴으로 인한 오염을 줄무늬를 남기지 않고 부드럽게 제거합니다. WEICON 바이저 클리너는 모든 종류의 바이저, 용접용 안면 보호대, 보안경, 시력 보호대, 안전 유리, CNC 기계, 프린터, 스캐너 등의 플라스틱 하우징 및 기타 모든 플라스틱과 유리 표면에 사용할 수 있습니다.

#### 기술 데이터

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 냄새         | 거의 무취             |
| 색상         | 흰색                |
| 특정 속성      | 표면 증성 및 줄무늬 없는 청소 |
| 실리콘 프리     | 예                 |
| 최소 보관 기간   | 실온에서 24 개월        |
| 승인 / 가이드라인 |                   |
| ISSA 코드    | 53.402.20         |

#### 처리

사용하기 전에 캔을 흔들어 주세요. 바이저 클리너를 바르고 약 20초 동안 효과를 기다린 후 닦아내면 준비가 완료됩니다. 민감한 표면이나 전기 장비의 경우 보풀이 없는 부드러운 천에 바이저 클리너를 뿌리고 가벼운 압력으로 표면을 닦아주세요. 잘 지워지지 않는 오염이 있는 경우 절차를 반복합니다. 전기 제품 내부에 들어가지 않도록 주의하세요. 전원이 꺼지고 식었을 때만 기기를 청소하세요(전원 플러그를 뽑으세요).

#### 보관

용기에 압력이 가해져 있습니다. 직사광선 및 +50°C 이상의 온도로부터 보호하세요.

#### 사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료(www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

#### 사용 가능한 크기

10029663 바이저 클리너, 200 ml, 흰색

참고  
본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제기할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.