

WEICONLOCK® SI 303-31 파이프 및 나사산 씰링

파이프 및 나사 실란트



파이프 및 나사산 씰링 | ISEGA 인증 | 식수 승인 | NSF 승인

- 높은 점도
- 낮은 강도
- 손쉬운 분해

표면 전처리

최적의 결과를 얻으려면 장착 부품의 탈지 및 세척(예: WEICON Surface(필요한 경우 표면을 거칠게 처리))을 실시해야 합니다. WEICONLOCK은 세척되지 않은 표면(예: 배송된 나사)에도 사용할 수 있습니다. 그러나 표면이 깨끗할수록 더 좋은 결과를 얻을 수 있습니다.

처리

손으로 짜서 사용 후 즉시 튜브를 다시 닫고, 개봉한 튜브는 가능한 한 빨리 다 써야 합니다.

보관

웨이콘락은 개봉하지 않은 원래 용기에 넣어 실온에서 보관하세요. 열원 및 직사 광선을 피하세요. 포장 내부의 공기가 보관 안정성을 유지하는 데 도움이 됩니다.

사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료(www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

사용 가능한 크기

10050555 WEICONLOCK® SI 303-31 파이프 및 나사산 씰링, 85 ml, 흰색

기술 데이터

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 색상 | 흰색 |
| 최대 스레드 연결의 경우 | M 80 R 3" |
| 최대 갭 브리징 | 0,5 mm |
| 브레이크어웨이 토크 | < 1,5 Nm |
| Prevail 토크 | < 0,5 Nm |
| 전단 강도 Nmm ² (DIN 54452) | < 1 N/mm ² |
| 취급 강도 (35% 강도) | 24 h |
| 최종 강도 (100% 강도) | 72 시간 |
| 내열 온도 | -40°C ~ +180°C |
| 최소 보관 기간 | 실온에서 12 개월 |
| 승인 / 가이드라인 | |
| NSF | S2(FDA 21 CFR) |
| 위생 연구소 | UBA 실리콘 전환 권장 사항 |
| ISSA 코드 | 75.628.18 |

참고
본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제거할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.

웨이콘 중동 L.L.C.
아랍에미리트
전화 +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
체코 공화국
전화 +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(본사) 독일
전화 +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

웨이콘 루마니아 SRL
루마니아
전화 +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

웨이콘 동남아시아 Pte Ltd
싱가포르
전화 (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
캐나다
전화 +1 877 620 8889
info@weicon.ca

웨이콘 이베리카 S.L.
스페인
전화 +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
이탈리아
전화 +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
남아프리카 공화국
전화 +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

웨이콘 김야 사나이 틱. Ltd. Şti.
튀르키예
전화 +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr